







支持管取付金物 鉄骨用		SS400溶融亜鉛めっき		支持管取付金物 鉄骨用		SS400溶融亜鉛めっき																									
鋼管用				鋼管用																											
																															
<table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6041</td><td>48.6φ</td><td></td></tr><tr><td>6042</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table>				品番	支持管外径D	摘要	6041	48.6φ		6042	//	底板付	<table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6043</td><td>60.5φ</td><td></td></tr><tr><td>6044</td><td>//</td><td>底板付</td></tr><tr><td>6045</td><td>76.3φ</td><td></td></tr><tr><td>6046</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table>				品番	支持管外径D	摘要	6043	60.5φ		6044	//	底板付	6045	76.3φ		6046	//	底板付
品番	支持管外径D	摘要																													
6041	48.6φ																														
6042	//	底板付																													
品番	支持管外径D	摘要																													
6043	60.5φ																														
6044	//	底板付																													
6045	76.3φ																														
6046	//	底板付																													

支持管取付金物 鉄骨用		SS400溶融亜鉛めっき		支持管取付金物 コンクリート用		ステンレス製 (SUS304)																															
鋼管用				黄銅管用																																	
																																					
<table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6047</td><td>89.1φ</td><td></td></tr><tr><td>6048</td><td>//</td><td>底板付</td></tr><tr><td>6049</td><td>101.6φ</td><td></td></tr><tr><td>6050</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table>				品番	支持管外径D	摘要	6047	89.1φ		6048	//	底板付	6049	101.6φ		6050	//	底板付	<table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>L</th><th>アンカーボルト</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6061</td><td>38φ</td><td>92</td><td>M12×2本使用</td><td></td></tr><tr><td>6062</td><td>//</td><td>//</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table>				品番	支持管外径D	L	アンカーボルト	摘要	6061	38φ	92	M12×2本使用		6062	//	//	//	底板付
品番	支持管外径D	摘要																																			
6047	89.1φ																																				
6048	//	底板付																																			
6049	101.6φ																																				
6050	//	底板付																																			
品番	支持管外径D	L	アンカーボルト	摘要																																	
6061	38φ	92	M12×2本使用																																		
6062	//	//	//	底板付																																	

支持管取付金物 コンクリート用		ステンレス製 (SUS304)		支持管取付金物 コンクリート用		ステンレス製 (SUS304)																																									
ステンレス管用				ステンレス管用																																											
																																															
<table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>L</th><th>アンカーボルト</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6089</td><td>48.6φ</td><td>102.6</td><td>M12×2本使用</td><td></td></tr><tr><td>6090</td><td>//</td><td>//</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table>				品番	支持管外径D	L	アンカーボルト	摘要	6089	48.6φ	102.6	M12×2本使用		6090	//	//	//	底板付	<table><tr><th>品番</th><th>支持管外径D</th><th>L</th><th>アンカーボルト</th><th>摘要</th></tr><tr><td>6091</td><td>60.5φ</td><td>116.5</td><td>M16×2本使用</td><td></td></tr><tr><td>6092</td><td>//</td><td>//</td><td>//</td><td>底板付</td></tr><tr><td>6093</td><td>76.3φ</td><td>132.3</td><td>//</td><td></td></tr><tr><td>6094</td><td>//</td><td>//</td><td>//</td><td>底板付</td></tr></table>				品番	支持管外径D	L	アンカーボルト	摘要	6091	60.5φ	116.5	M16×2本使用		6092	//	//	//	底板付	6093	76.3φ	132.3	//		6094	//	//	//	底板付
品番	支持管外径D	L	アンカーボルト	摘要																																											
6089	48.6φ	102.6	M12×2本使用																																												
6090	//	//	//	底板付																																											
品番	支持管外径D	L	アンカーボルト	摘要																																											
6091	60.5φ	116.5	M16×2本使用																																												
6092	//	//	//	底板付																																											
6093	76.3φ	132.3	//																																												
6094	//	//	//	底板付																																											

01

突針

カップリング

支持管

支持管
取付金物支持管
取付台

支線

02

銅線

銅帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極

標示板

雑材料

06

附属資料

07

施工参考例

01
突針
カップリング
支持管
支持管 取付金物
支持管 取付台
支線
02
銅線
銅帯
03
アルミ線
アルミ帯
04
保護管
端子ボックス
05
接地極
標示板
雑材料
06
附属資料
07
施工参考例

支持管取付金物 コンクリート用 ステンレス製（SUS304）

支持管取付金物 パンザーマスト R 3 用 頭：黄銅製 足：SS400溶融亜鉛めっき

ステンレス管用

黄銅管用

品番	支持管外径D	L	アンカーボルト	摘要
6095	89.1φ	148.1	M16×2本使用	
6096	//	//	//	底板付
6097	101.6φ	160.6	//	
6098	//	//	//	底板付

品番	支持管外径D1	パンザーマスト外径D2	L	摘要
6161	黄銅管38φ	175φ	111	
6162	//	196.5φ	100	底板付

支持管取付金物 パンザーマスト R 3 用 頭：SS400溶融亜鉛めっき 足：SS400溶融亜鉛めっき

支持管取付金物 コンクリート柱 末口190φ用 頭：黄銅製 足：SS400溶融亜鉛めっき

銅管用

黄銅管用

品番	支持管外径D1	パンザーマスト外径D2	L	摘要
6163	銅管48.6φ	175φ	111	
6164	//	196.5φ	100	底板付

品番	支持管外径D1	コンクリート柱外径D2	L	摘要
6165	黄銅管38φ	193φ	105	
6166	//	203φ	100	底板付

支持管取付金物 コンクリート柱 末口190φ用 頭：SS400溶融亜鉛めっき 足：SS400溶融亜鉛めっき

支持管取付金物 コンクリート柱 末口190φ用 頭：SS400溶融亜鉛めっき 足：SS400溶融亜鉛めっき

銅管用

品番	支持管外径D1	コンクリート柱外径D2	L	摘要
6167	銅管48.6φ	193φ	105	
6168	//	203φ	100	底板付